

RAVAS Indicador Touch

Indicador del peso programable con pantalla táctil de 7.1"



BENEFICIOS

- Pantalla táctil de alta resolución de 7.1"
- Interfaz de usuario programable
- Gráficos intuitivos y fáciles de usar
- Puerto USB para captura y transferencia de datos
- Funciones de báscula avanzadas, p. ej. dosificación
- Salida inalámbrica opcional
- Versión legal para comercio OIML III opcional

Pantalla táctil de 7.1"

Pesaje avanzado



RAVAS

FUNCIONES

- Corrección automática y manual del cero
- Pesaje bruto/neto
- Tara automática y manual a través de la pantalla táctil
- Entrada de código alfanumérico
- Función de totalización con número de secuencia
- Cuenta piezas mediante muestreo o introducción del peso unitario
- Reloj interno
- Mensajes de error en el display
- Indicador de batería baja
- Diferentes programas de funcionalidades básicas (por ejemplo, programa de pesagem)



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Display | OLED, pantalla táctil digital |
| ▪ Divisiones | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg
(ver especificaciones del sistema de pesaje) |
| ▪ Carcasa | acero inoxidable |
| ▪ Protección | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Alimentación | 12V (230V para aplicaciones estáticas) |
| ▪ Consumo de potencia | 300 mA |
| ▪ Dimensiones | excl. prensaestopas: 225 x 190 x 45 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIONES*

- | | |
|--|---|
| ▪ Diseño de impresión específico del cliente | ▪ Escáner / impresora de código de barras |
| ▪ Transferencia de datos inalámbrica a dispositivos que tengan WiFi o tecnología Bluetooth® | ▪ Salida de 0 a 20 mA 32500 divisiones |
| ▪ Versión legal para el comercio, OIML III | ▪ Salida de relé |
| ▪ Salida de impresora a impresora térmica o matricial | |
| ▪ Salida de datos adicionales (RS232, RS485, 20 mA CL pasivo, 4-20 mA (32500 divisiones), 0-10 V pasivo) | |

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS